



品番：EA970KE-7A

品名：1800-2870x1900-3000mm カーテンポール



販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/15 13:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	平安伸銅工業	型番	TNP-60WH
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1800~2870(W)×70(D) ×1900~3000(H)mm
耐荷重	6kg	カーテン丈	最長290cmまで対応
材質	パイプ類:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂 ・合成ゴム ばね:ばね鋼・メッキ ねじ類:鉄・メッキ	重量	3.95kg

工具不要で幅・高さ伸縮自在のつっぱりジャッキ式カーテンポール

床や天井を傷つけずに、好きな場所にカーテンを設置できます。

お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに最適です。

タテ・ヨコ伸縮してお部屋にフィット

段差があっても取り付けでき、強力バネでしっかり圧着

つっぱり具合が確認でき、取り付けカンタン

カーテンリング24個付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.