

品番：EA970KH-21

品名：26x15x54mm 吊具用滑車(樹脂車/ステンス枠)



販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/05 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1387ページ		



#### 仕様

外寸	26×15×54mm	車径	20mm
車数	1	車溝幅	7mm
使用ロープ径	~7φ	リングサイズ	9×7mm
使用荷重	30kgf	材質	枠:SUS304 シーブ:POM樹脂
重量	41g		

ワイヤーロープに滑車を設置して、車輪のスライドで移動できます。

RoHS2対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.