

品番：EA976AG-90RB

品名：895x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連結用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 36,500円(税抜) / 40,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 36,500円(税抜) / 40,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/13 18:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1634ページ | | |



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|---------------------|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 注意 | 単体でのご使用はできません。 |
| 間口(mm) | 895 | 奥行(mm) | 600 |
| 重量 | 43.2kg | 材質 | スチール |
| 支柱幅 | 55mm | 耐荷重 | 1500kg(1段あたり:300kg) |
| 高さ | 1800mm | 段数 | 4段 |
| 50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) | | | |
| 支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。 | | | |
| 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 | | | |
| 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

