

品番：EA976AJ-136

品名：φ25mm用 メタルラックキャスター(4個)



販売価格	1,650円(税抜) / 1,815円(税込)		
カタログ価格	1,650円(税抜) / 1,815円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/30 03:24現在)		
商品入数	4	販売単位	SET
カタログページ	1617ページ1618ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	MR-45C
材質	スチール、ナイロン樹脂	サイズ	キャスター: φ47mm 全長: 80mm (高さ: 50mm) ねじ径: φ9mm
耐荷重	キャスター1個当り静止時: 75kg キャスター1個当り走行時: 25kg	重量	81g (1個あたり)
ネジ規格	3/8-16UNC (インチネジ) 長さ: 25mm ネジピッチ: 1.5875mm	適合ボール径	φ25mm
入数	4個 (内ストッパー付×2)		
ボール径 φ25mmメタルラック用キャスター			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.