

品番：EA976AJ-38

品名：1200x460x2100mm メタルラック



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1666ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SE-1221
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(mm)	1200×460×2100
重量(kg)	29	耐荷重(kg)	450(棚板1枚あたり:75)
棚板	6	ポール径	φ25mm
材質	棚板・ポール・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂	カラー	シルバー
使用工具	ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)		

大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。

高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。

棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。

無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。

光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気ユーズド風に昇華。
洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。

約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。
収納物に合わせてムダなく設定できます。

大容量でもう収納には困らない、高さ2100mmのハイタイプ。
背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。

頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。
倉庫などで物置としての使用にも最適。

耐久性に優れており、他と比べて圧倒的なサビにくさ。
水に強いので、プランターラックとしても。
またオフィス使用にも活躍。

豊富な別売りパーツをお好みで揃えて、便利なマイラックづくり。
用途に合わせてラックをカスタムして、より機能的に。

【アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキ】
サビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。
他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。
美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。

必要工具

ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製
等)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.