

品番：EA976AJ-38

品名：1200x460x2100mm メタルラック



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,600円(税抜) / 31,460円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,600円(税抜) / 31,460円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/25 22:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1617ページ | | |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|--------|---|---------|-----------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | SE-1221 |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 1200×460×2100 |
| 重量(kg) | 29 | 耐荷重(kg) | 450(棚板1枚あたり:75) |
| 棚板 | 6 | ポール径 | φ25mm |
| 材質 | 棚板・ポール・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 | カラー | シルバー |
| 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) | | |

大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。

高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。

棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。

無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。

光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。
洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。

約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。
収納物に合わせてムダなく設定できます。

大容量でもう収納には困らない、高さ2100mmのハイタイプ。
背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。

頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。
倉庫などで物置としての使用にも最適。

耐久性に優れており、他と比べて圧倒的なサビにくさ。
水に強いので、プランターラックとしても。
またオフィス使用にも活躍。

豊富な別売りパーツをお好みで揃えて、便利なマイラックづくり。
用途に合わせてラックをカスタムして、より機能的に。

【アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキ】
サビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。
他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。
美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.