

品番：EA976AJ-39

品名：1500x460x2100mm メタルラック



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 33,700円(税抜) / 37,070円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 33,700円(税抜) / 37,070円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/30 03:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1617ページ                      |      |   |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

|        |   |         |                 |
|--------|---|---------|-----------------|
| メーカー   | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)                                      | 型番      | SE-1521         |
| ※注意※   | 【お客様組立品】  | サイズ(mm) | 1500×460×2100   |
| 重量(kg) | 35  | 耐荷重(kg) | 450(棚板1枚あたり:75) |
| 棚板     | 6   | ポール径    | φ25mm           |
| 材質     | 棚板・ポール・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 | カラー     | シルバー            |
| 必要工具   | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)                                       |         |                 |

大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。  
高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。  
棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。  
無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。

光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。  
洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。

約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。  
収納物に合わせてムダなく設定できます。

大容量でもう収納には困らない、高さ2100mmのハイタイプ。  
背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。

頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。  
倉庫などで物置としての使用にも最適。

耐久性に優れており、他と比べて圧倒的なサビにくさ。  
水に強いので、プランターラックとしても。  
またオフィス使用にも活躍。

豊富な別売りパーツをお好みで揃えて、便利なマイラックづくり。  
用途に合わせてラックをカスタムして、より機能的に。

【アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキ】  
サビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。  
他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。  
美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.