


品番：EA976AJ-44

品名：φ25mm用 メタルラック大径キャスター(4個)



販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/25 21:37現在)		
商品入数	4	販売単位	SET
カタログページ	1616ページ1617ページ1618ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	MR-475C
材質	スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂	サイズ	キャスター: φ75×20(厚み)mm、 全長:120mm、ネジ径: φ9mm
ネジ規格	3/8-16UNC (インチネジ) 長さ:25mm ネジピッチ:1.5875mm	耐荷重	キャスター1個当たり静止時:75kg、 キャスター1個当たり走行時:25kg
重量	ストッパー付:200g×2、ストッパー無: 180g×2	適合ラック	EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14
入数	4個		

ボール径φ25mm用キャスター

スパナ付

ポリウレタン製だからフローリングに傷が付きにくい!

メタルラック専用(ボール直径25ミリ)大型キャスター4個セットです。

大型サイズなので、移動がとってもスムーズ。

大型キャスターのネジ部分を直接ボールにねじ込んで接続してお使いいただけます。

4個の内2個にはストッパー機能が付いています。

※メタルラック本体にこちらのキャスターを取り付けると、約9.5cm高くなります。幅は、キャスターが横向きの場合約5cm、縦向きの場合約

1cmほど広くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.