

品番：EA976AK-80

品名：47x60x1015mm/φ25mm用 突っ張りポール(2本)



販売価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜) / 3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/30 03:21現在)		
商品入数	2	販売単位	個
カタログページ	1619ページ		



#### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	MR-18TPP
材質	ポール: スチール(クロムメッキ)、アジャスター: ABS樹脂・ナイロン	サイズ	47×60×1015(H)mm
重量	1.4kg	先端アジャスター調節範囲	30mm
天井に触れるアジャスター部分の外径	φ35mm	必要工具	マイナスドライバー
入数	2本		

ポール径φ25mmメタルラック用固定部品

メタルラックを天井に突っ張らせることができる、転倒防止用のポールです。

取り付けの関係上、突っ張り可能範囲は、ポールの長さで突っ張りポールの長さを足したサイズとは異なります。

※製品のメタルラックや別売のメタルラックポールを天井に突っ張るためのポールとなりますので、突っ張りポールのみでのご利用はできません。

#### 【取り付け上の注意】

- ・ご利用の商品にキャスターがついている場合は使用できません。  
別売のアジャスターを別途お求めください。
- ・取り付けの際、マイナスドライバーが必要となります。
- ・取り付けの最小サイズは、ポールがジョイント式の場合、本品をジョイント部まで下げた位置となります。
- ・突っ張りポールに棚板や他のパーツの取り付けはできません。
- ・延長ポールへの取り付けはできません。

---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.