


品番 : EA976AW-406

品名 : 50mm [樹脂パワーワーク用]差込キャスター(自在ブレーキ付)



販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/21 18:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1623ページ		



仕様

仕様	ブレーキ付き自在	車輪材質	エラストマー
車輪径	φ 50mm	車輪幅	20mm
取付高	69mm	偏心	21mm
耐荷重	30kg	入数	1個

パイプ径 φ 28mm パイプラック用

直接パイプに取付けできます。

※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.