

品番 : EA976AW-414

品名 : 50mm [ECOパ<sup>o</sup>イ<sup>o</sup>用]差込キャスター-(自在・ブレーキ付)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1623ページ		



### 仕様

仕様	ブレーキ付自在	車輪材質	エラストマー
車輪径	φ50mm	取付高	69mm
偏心	21mm	耐荷重	30kg
入数	1個		

パイプ径 φ28mmパイプラック用

直接パイプに取付けできます。

※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.