

品番：EA976FD-22


品名：1250x570x2073mm コンテナラック(40L/移動式)



販売価格	221,700円(税抜) / 243,870円(税込)		
カタログ価格	221,700円(税抜) / 243,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 21:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1628ページ		



サカエ独自の堅牢構造
「6点支持方式」
※特許取得済(特許第4758156号)
※特許取得済(特許第4758156号)
※特許取得済(特許第4758156号)



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サカエ	型番	MR-1940BLC
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(mm)	間口:1250 奥行:570 高さ:2073
重量(kg)	96	段数	6段
支柱幅	50mm	材質	本体:スチール コンテナ:PP キャスター:ゴム
耐荷重	50kg(棚板1段あたり)	キャスター	自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
キャスターサイズ	φ100mm	キャスターねじ径	M12×P1.75
カラー	本体:ホワイト コンテナ:ブルー	仕様	固定棚5段
タイプ	移動式	付属品	コンテナ(40BTMB)×15個
コンテナ容量	1個当たり:40.5L	コンテナサイズ	外寸(展開時):530×366×272(H)

		mm 外寸(折りたたみ時):530×366×77 (H)mm 有効内寸:490×331×254(H)mm
収納にコンテナを使うことによって物品の管理が容易に行なえます。		
コンテナは折りたたみ・積み重ね可能		
「6点支持方式」 新構造のはめ込み方式を採用する事によって組立・連結が非常に簡単になりました。		
また強度も高く、外れにくく安定した設置が可能となりました。		
抗菌粉体塗装		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.