

品番 : EA979CC-26

品名 : 60mm キャスター用ストッパー(耐水/白/2個)



販売価格	4,280円(税抜) / 4,708円(税込)		
カタログ価格	4,280円(税抜) / 4,708円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 20:18現在)		
商品入数	2	販売単位	ST
カタログページ	2403ページ		



カタログ訂正

25/01/20 車輪サイズの訂正。誤:50mm以下、正:60mm以下(9025 No.56)

仕様

メーカー	ティーエフサービス	型番	ESZ-50S
車輪サイズ	60mm以下	サイズ	128(W)×108(D)×23(H)mm
材質	本体:ペーパーボード(再生紙)、 すべり止め:ウレタンゴム、ピン:PP	使用可能床面	フローリング、カーペット、たたみ、タイル
耐荷重	約150kg/個	カラー	白
耐用年数	約8年	耐震性能	震度7相当
対象物	複合機	入数	2個

清掃時の水掃きなどで濡れても大丈夫です。

口ウ浸透加工で耐水効果抜群です。

※製品が完全に浸水した場合は、耐水効果を発揮できない場合があります。

開閉式で簡単に設置できます。

コピー機など持ち上げる必要はありません。

対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。

震度7相当加振試験クリア

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.