品番: EA979CC-6

品名:60mm キャスター用ストッパー(耐水/白/2個)



販売価格	2,280円 (税抜)/2,508円(税込)				
カタログ価 格	2,280円(税抜)/2,508円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/22 21:56現在)				
商品入数	2	販売単位	ST		
カタログページ	2403ページ				



















カタログ訂正

25/01/20 車輪サイズの訂正。誤:50mm以下、正:60mm以下(9025 No.56)

仕様

メーカー	ティーエフサービス	型番	ES-50S
車輪サイズ	60mm以下	サイズ	95(W)×90(D)×23(H)mm
内寸	奥行 1段目:70mm 2段目:65mm 3段目:60mm 4段目:55mm 幅:55mm 高さ:20mm	材質	本体:ペーパーボード(再生紙)、 すべり止め:ウレタンゴム
使用可能床面	フローリング、カーペット、たたみ、タイ ル	耐荷重	約100kg/個
カラー	白	耐震性能	震度7相当
耐用年数	約8年	対象物	複合機
入数	2個		

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。

前後4ヶ所のキャスターすべてに設置する事で、しっかりと固定し走り出しを防ぎます。

清掃時の水掃きなどで濡れても大丈夫です。

耐水加工済み(※製品が完全に浸水した場合は、耐水効果を発揮できない場合があります)

震度7相当加振試験クリア

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.