

品番：EA979DH-71

品名：80x140mm レベルスパーサーセット(7枚)



販売価格	260円(税抜) / 286円(税込)		
カタログ価格	260円(税抜) / 286円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/03/27 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	2343ページ		



ズレを防止する凹凸があります。



仕様

サイズ(mm)	80×40×2(t)・80×40×3(t) ・80×40×5(t)・80×40×10(t)	入数	2mm厚:2枚、3mm厚:2枚、5mm厚: 2枚、10mm厚:1枚
材質	再生PP		

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。

圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。

固定に便利な5ミリ穴有り。

ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。

工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスパーサー。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.