

品番 : EA980ST-310Y


品名 : 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー-黄)



販売価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
カタログ価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1422ページ		



ステンレスチェーン
サビに強く、耐熱の光沢が特徴です。
耐熱用ゴムや保護物に用いられるSUS304を
中心に、薄手などに強化SUS304を用いています。



仕様

線径	3mm	長さ	10m
使用荷重	100kg	チェーン内寸	24×5mm
チューブカラー	黄色	材質	チェーン:SUS304 チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
チューブ肉厚	1.3mm	サイズ(mm)	d:3、W:5.0、P:24
重量	1460g		
チェーンと接する対象物に傷がつきません。			
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。			

代替品

	品番 EA980ST-310 コメント 同 クリア-
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

