


品番：EA981CH-10A

品名：35mmx 10m/1.25ton シグナルスリング (JIS3等級)



販売価格	19,400円(税抜) / 21,340円(税込)		
カタログ価格	19,400円(税抜) / 21,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1745ページ		



品番	EA981CH-10A
品名	35mmx 10m/1.25ton シグナルスリング (JIS3等級)
メーカー	東レインターナショナル (TORAY)
シリーズ	シライスリング
揚量	1.25t
全長	10.0m
アイ長さ	250mm
本体の厚さ	8~9mm
材質	ポリエステル(再生糸)
縫製部の長さ	200mm
型番	SE3E 35x10
商品名	シグナルスリング
幅	35mm
表面の色	青色
芯材の色	白色
補強筒の有無	あり
高温使用可否	不可
酸洗い可否	不可
横滑り可否	不可
突起による引っ掛け可否	不可
出っ張りのある吊荷可否	不可
角張ったものによる引っ掛け可否	不可

取替えの目安が一目でわかります

仕様

メーカー	東レインターナショナル (TORAY)	型番	SE3E 35x10
シリーズ	シライスリング	商品名	シグナルスリング
揚量	1.25t	幅	35mm
全長	10.0m	材質	ポリエステル(再生糸)
アイ長さ	250mm	縫製部の長さ	200mm
本体の厚さ	8~9mm		

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。

JIS 3等級

横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。

【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合がありますのでご注意ください。

高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

