


品番：EA981CH-10A

品名：35mmx 10m/1.25ton シグナルスリング (JIS3等級)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/04 05:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1745ページ | | |



| | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| シグナルスリング | SE3E 35x10 | 1.25t | 10.0m | 250mm | 200mm | 8~9mm |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|

取替えの目安が一目でわかります

仕様

| | | | |
|-------|--------------------|--------|-------------|
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | SE3E 35×10 |
| シリーズ | シライスリング | 商品名 | シグナルスリング |
| 揚量 | 1.25t | 幅 | 35mm |
| 全長 | 10.0m | 材質 | ポリエステル(再生糸) |
| アイ長さ | 250mm | 縫製部の長さ | 200mm |
| 本体の厚さ | 8~9mm | | |

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。

JIS 3等級

横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。

【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合がありますのでご注意ください。

高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.