品番: EA981CR-1

品名:50mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)



販売価格	<b>5,410円</b> (税抜)/ 5,951円(税込)				
カタログ価 格	5,410円(税抜)/5,951円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/07/17 01:57現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1794ページ				











酸、アルカリ性の薬品や有機溶剤に優れた耐久性のあるポリプロピレン繊維を使用した化学薬品用のベルトスリングです

## 仕様

レインターナショナル (TORAY)	型番	C1E 50×1
ライスリング	商品名	ケミカルスリング
リプロピレン	幅	50mm
Ot	全長	1.0m
00mm	縫製部の長さ	200mm
)~11mm		
0	プロピレン t Omm	   プロピレン 幅   全長   Dmm

酸、アルカリに強い、耐薬品用スリング

JIS B 8818 1等級

化学薬品用

強酸、強アルカリにも侵されず耐薬品性は抜群

点検しやすく安全管理が容易

強くて軽く、扱いやすいので作業性は抜群

キズつきやすい吊り荷に最適

すぐれた耐久力で経済的

青い芯糸が出てきたら、取り替えの目安です。 ひと目でわかるため、安全に寿命いっぱいまでご使用頂けます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.