

品番：EA981DF-3.5


品名：32mmx3.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/03/04 07:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1747ページ                      |      |   |



| 品番          | 規格               | 単位 | 在庫 | 価格          |
|-------------|------------------|----|----|-------------|
| EA981DF-3.5 | 32mmx3.5m/0.5ton | 本  | 3  | 10,200円(税抜) |



軽くて柔らかく作業性抜群

#### 仕様

|      |                    |      |             |
|------|--------------------|------|-------------|
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番   | HN W005×3.5 |
| シリーズ | シライスリング            | 商品名  | シライマルチスリング  |
| 側布   | ナイロン               | 芯糸   | ポリエステル      |
| 揚量   | 0.5t               | 幅    | 32mm        |
| 長さ   | 3.5m               | 本体厚み | 8mm         |
| 色    | 灰                  | 重量   | 560g        |

JIS B 8811

傷つきやすい吊り荷に最適

強くて耐久力があり経済的

表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。

横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。

【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合がありますのでご注意ください。

高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。

代替品

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | <b>品番</b> EA981DF-4 |
|  | <b>コメント</b> 4.0m    |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.