

品番：EA981DJ-10

品名：38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)



販売価格	52,400円(税抜) / 57,640円(税込)		
カタログ価格	52,400円(税抜) / 57,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/18 00:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1814ページ		



仕様

側布	ナイロン	芯糸	ポリエステル
幅	38mm	揚量	2.0t
色	緑	長さ	10.0m
本体厚み	9mm	重量	4700g

軽くて柔らかく作業性抜群

強くて耐久力があり経済的

傷つきやすい吊り荷に最適

<注意>

芯(白)がみえたら使用ストップ。

表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。

また部分的な硬化や太さの不均一が感じられたら危険な状態です。

角張ったものは「当てもの」なしで吊れません。

酸洗いなどには使えません。

酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対使用しないでください。

熱いものは吊れません。

高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。

代替品



品番 EA981DK-10

コメント 3.2ton x 10.0m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.