

品番：EA981DR-1.5

品名：40mmx 1.5m/1.0ton ベルトスリング(防水型)



販売価格	7,930円(税抜) / 8,723円(税込)		
カタログ価格	7,930円(税抜) / 8,723円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/15 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1814ページ		



仕様

幅	40mm	揚量	1.0t
全長	1.5m	材質	芯糸: ポリエステル、 側布: ナイロン(エラストマー加工)
アイ長さ	200mm	アイ厚み	9mm
アイ幅	25mm	本体厚み	11mm
接合部厚み	16mm	接合部幅	36mm

水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)

粉体(金属粉や粉塵)を吸収せず、スリングの劣化を防ぎます。

軽量で作業性がよく、電気絶縁にも優れています。

適度なコシがあります。

耐久性(磨耗や引っ掛け)がより向上しました。(メ-カ-比)

スリング内部の特殊コーティングにより、液体や粉体の侵入を防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

