

品番 : EA981MA-10

品名 : 16mmx10m 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)



販売価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/03 11:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1747ページ		



仕様

サイズ	φ 16mm×10m	引張強度	約23.8kN(ロープ)
材質	ロープ:ビニロン フック:スチール	構造	三つ打ち
フック開口幅	50mm		

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切斷荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。

両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。

国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。

クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。

塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。

両端大口径フック付きで单管パイプにもOKです。

作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

