

品番：EA981MB-10

品名：12mmx10m 介錯ロープ(緑)



販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/09/09 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1796ページ		



仕様

サイズ	φ12mm×10m	引張強度	約12.2kN(ロープ)
カラー	緑	材質	ロープ:ポリエステルスパン フック:スチール
フック開口幅	50mm	フック線径	約7.5mm
重量(g)	1700		

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。

ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりやすく、扱いやすいです。

吊り荷の誘導用介錯ロープです、他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.