


品番：EA981MB-5

品名：12mmx 5m 介錯ロープ(3色)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/02 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1747ページ		



仕様

サイズ	φ12mm×5m	引張強度	約12.2kN(ロープ)
フック線径	約7.5mm	材質	ロープ:ポリエステルスパン フック:スチール
フック開口幅	50mm	重量(g)	1000
カラー	赤/黄/緑3色つなぎ		

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。

3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。

大口径フック付き介錯ロープです。

他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ

ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)

吊り荷の誘導用介錯ロープです、他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.