


品番：EA981VX-25.5

品名：2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)



販売価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1749ページ		



### 仕様

使用荷重(t)	2.5	有効長(m)	1.5
重量(kg)	9.4	フック口開き	29.5mm
チェーンサイズ	6.3mm	ピンタイプ	ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式 ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目でわかります。

4本吊

スチール鋳鉄製

マスターリンク付

安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルがありません。

使用荷重は吊角度0~60°の時の値です。

吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。

※金具の大きさにご注意下さい。

・上部リングがクレーンフックに入らない。

・下部フックがアイボルトに入らない。

等の問題が起こります。

リング・フックのサイズをご確認下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.