品番: EA981VX-27

品名: 2.5tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)



販売価格	<b>54,300円</b> (税抜)/ 59,730円(税込)				
カタログ価 格	54,300円(税抜)/59,730円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 11:40現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1798ページ				













## 仕様

使用荷重(t)	2.5	重量(kg)	14.5
フックロ開き	29.5mm	有効長	3m
チェーンサイズ	6.3mm	ピンタイプ	ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式 ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転 しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。

4本吊

スチール鋳鉄製

マスターリンク付

安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。

使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。

吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。

※金具の大きさにご注意下さい。

- ・上部リングがクレーンフックに入らない。
- ・下部フックがアイボルトに入らない。 等の問題が起こります。

リング・フックのサイズをご確認下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.