

品番 : EA981WA-31

品名 : 12mmx1.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,440円(税抜) / 5,984円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,440円(税抜) / 5,984円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/12/16 19:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1793ページ | | |



トゲ無しの最大



仕様

| | | | |
|------------|--------|--------|-----------|
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | ZT12mm×1m |
| ロープ径(Φ mm) | 12 | 全長(m) | 1 |
| 重量(kg) | 0.72 | 玉大(mm) | 240 |
| 使用荷重 | 1.1t | | |

ワイヤーロープ部JIS規格:JIS G3525(6×24)

トゲ無し「バーブフリー加工」

トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少

ロック(クランプ管)が無い為、吊り荷の下から引き抜く作業が容易です。

吊荷にキズがつきにくい

JISメッキで吊荷が汚れにくく、サビにくい

1本吊厳禁です

ロープ芯一体型強力特殊タグ

・外れにくく破れにくい

・JIS玉掛索であることの証明が容易

・安全荷重、規格記載済み

・ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.