品番：EA981WK-107

品名：9mmx5.0m ワイヤースリング

販売価格	2,800円（税抜）／ 3,080円（税込）			
カタログ価格	2,800円（税抜）／3,080円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/04/30 22:06現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1792ページ			

仕様

ロープ径	9mm	全長	5.0m
折径	200mm	アイ長さ	160mm
重量	1.5kg	使用荷重	0.63t
破断荷重	4.07t	材質	炭素鋼

トゲが全くありません。

荷物の下から引抜きが容易です。

＜注意＞
・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。
つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。
・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。
大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。
・玉掛索は1本つりで使用しないでください。
吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。
・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキンクさせないようにしてください。
・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。
強度が著しく低下しているので大変危険です。
必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。
・酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。
・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。
・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。
・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.