

品番：EA981WK-19

品名：8mmx8.0m ワイヤースリング



販売価格	6,840円(税抜) / 7,524円(税込)		
カタログ価格	6,840円(税抜) / 7,524円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1743ページ		



仕様

ロープ径	8mm	全長	8.0m
折径	175mm	アイ長さ	140mm
重量	1.8kg	使用荷重	0.49t
材質	炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)	ワイヤーロープ規格	JIS G 3525(6×24)
サツマ加工部分	クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工		

トゲが全くありません。

荷物の下から引抜きが容易です。

<注意>

- ・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。
- ・つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。
- ・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。
- ・大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。
- ・玉掛索は1本つりで使用しないでください。
- ・吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。
- ・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキंकさせないようにしてください。
- ・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。
- ・強度が著しく低下しているので大変危険です。
- ・必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。
- ・酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。

- ・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。
- ・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。
- ・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.