

品番：EA981WK-57

品名：16mmx5.0m ワイヤースリング



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,840円(税抜) / 7,524円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,840円(税抜) / 7,524円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/25 06:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1743ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                                  |           |                  |
|---------|----------------------------------|-----------|------------------|
| ロープ径    | 16mm                             | 全長        | 5.0m             |
| 折径      | 350mm                            | アイ長さ      | 280mm            |
| 重量      | 5.2kg                            | 使用荷重      | 2t               |
| 材質      | 炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)                  | ワイヤーロープ規格 | JIS G 3525(6×24) |
| サツマ加工部分 | クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工 |           |                  |

トゲが全くありません。

荷物の下から引抜きが容易です。

#### <注意>

- ・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。
- ・つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。
- ・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。
- ・大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。
- ・玉掛索は1本つりで使用しないでください。
- ・吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。
- ・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキंकさせないようにしてください。
- ・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。
- ・強度が著しく低下しているので大変危険です。
- ・必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。
- ・酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。

- ・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。
- ・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。
- ・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.