

品番：EA982RG-5

品名：25mmx 5.0m/ 254kg ヘルツ締機(両端フック型)



販売価格	4,980円(税抜)／ 5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜)／ 5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/17 20:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1719ページ		



仕様

メーカー	トーヨーセフティー	型番	No.5020H 5m
使用荷重	254kg	ベルト長	固定側:1m 調節側:5m
ベルト幅	25mm	ベルト厚	1.9mm
ベルト材質	超強力ポリエステル繊維	様式	両端フック型
日本製			
スチールバックル			
ドロップストッパー付			
運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利			
荷物にキズをつけずに、がっちり固定・締める・緩めるが簡単に出来る。			
ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.