品番: EA982RJ-4

品名:50mmx 4.0m/1010kg ベルト荷締機(両端フック型)



販売価格	<b>11,700円</b> (税抜)/ 12,870円(税込)					
カタログ価 格	11,700円(税抜)/12,870円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/24 11:52現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1768ページ					









## 仕様

メーカー	トーヨーセフティー	型番	No.5050H 4m
使用荷重	1010kg	ベルト長	固定側:1m 調節側:4m
ベルト幅	50mm	ベルト厚	2.4mm
ベルト材質	超強力ポリエステル繊維	仕様	ラチェットハンドル部ワイドタイプ
様式	両端フック型		

## 日本製

スチールバックル

ドロップストッパー付

運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利

荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る。

ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。

## 株式会社エスコ