

品番：EA982RJ-6

品名：50mmx 6.0m/1010kg ヘルツ締機(両端フック型)



販売価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜)／13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/02 16:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1719ページ		



仕様

メーカー	トーヨーセフティー	型番	No.5050H 6m
使用荷重	1010kg	ベルト長	固定側:1m 調節側:6m
ベルト幅	50mm	ベルト厚	2.4mm
ベルト材質	超強力ポリエステル繊維	仕様	ラチェットハンドル部ワイドタイプ
様式	両端フック型		
日本製			
スチールバックル			
ドロップストッパー付			
運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利			
荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る。			
ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

