

品番：EA982SA-14.5A

品名：25mmx 4.5m/ 254kg ヘルツ締機(両端アイ型)



販売価格	4,300円(税抜)／4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜)／4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/08 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	REE-25M 0.5+4=4.5
シリーズ	ベルトタイト	使用荷重	254kg
ベルト長	固定側:0.5m、調整側:4m	ベルト(幅×厚み)	25×1.7mm
材質	ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)	破断荷重	10kN

両端アイ型
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

