

品番：EA982SA-60A

品名：75mmx10.0m/2540kg へルル荷締機(両端A1型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,800円(税抜) / 50,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,800円(税抜) / 50,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 22:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1718ページ | | |



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

| | | | |
|------|---------------------------------------|-----------|----------------|
| メーカー | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番 | REE-75H 1+9=10 |
| シリーズ | ベルトタイト | 使用荷重 | 2540kg |
| ベルト長 | 固定側:1m、調整側:9m | ベルト(幅×厚み) | 75×3.5mm |
| 材質 | ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ) | 破断荷重 | 100kN |

両端アイ型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

