

品番：EA982SF-26

品名：50mmx 6.0m/ 764kg ヘルト締機(両端フック/SUS



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 20,400円(税抜)／ 22,440円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 20,400円(税抜)／22,440円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 （2026/03/02 12:54現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1718ページ                      |      |   |



楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です

仕様

|       |                    |           |                          |
|-------|--------------------|-----------|--------------------------|
| メーカー  | 東レインターナショナル(TORAY) | 型番        | RK-50LS 1+5 NH300S       |
| シリーズ  | ベルトタイト             | 使用荷重      | 764kg                    |
| ベルト長  | 固定側:1m、調整側:5m      | ベルト(幅×厚み) | 50×2.5mm                 |
| フック内径 | 27mm               | 材質        | ベルト:ポリエステル<br>バックル:ステンレス |
| 破断荷重  | 30kN               | ベルト色      | 黒                        |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。            |
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。                                                |
| 楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。                               |
| ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。 |
| 玉掛け厳禁                                                                |
| 角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。                                    |

代替品

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



品番 EA982SF-26A  
コメント ベルト材質が再生材に変更

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.