



品番：EA982SF-30

品名：50mmx10.0m/ 764kg ヘルツ締機(両端フック/SUS)



販売価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
カタログ価格	22,400円(税抜) / 24,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/02 14:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1718ページ		



楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です

仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	RK-50LS 1+9 NH300S
シリーズ	ベルタイト	使用荷重	764kg
ベルト長	固定側:1m、調整側:9m	ベルト(幅×厚み)	50×2.5mm
フック内径	27mm	材質	ベルト:ポリエステル バックル:ステンレス
破断荷重	30kN	ベルト色	黒

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

代替品

--	--



品番 EA982SF-30A

コメント ベルト材質が再生材に変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.