品番: EA982SH-25

品名:50mmx 5.0m/764kg ベルト荷締機(両端アイ型)



販売価格	<b>10,400円</b> (税抜)/ 11,440円(税込)				
カタログ価 格	10,400円(税抜)/11,440円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/24 08:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1767ページ				













楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

## 仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	RE-50LB 1+4
シリーズ	ベルタイト	使用荷重	7.5kN(764kg)
ベルト長	固定側:1.0m 調整側:4.0m	ベルト(幅×厚み)	50×2.5mm
破断荷重	30kN	材質	ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ)

## 両端アイ型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

## 玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.