

品番：EA982SH-35

品名：50mmx 5.0m/1010kg ベルト荷締機(両端アイ型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 15,600円(税抜)／17,160円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 15,600円(税抜)／17,160円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/11/24 11:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1767ページ                      |      |   |



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

|                                                           |                      |           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| メーカー                                                      | 東レインターナショナル(TORAY)   | 型番        | RE-50MB 1+4                     |
| シリーズ                                                      | ベルトタイト               | 使用荷重      | 10kN(1010kg)                    |
| ベルト長                                                      | 固定側:1.0m<br>調整側:4.0m | ベルト(幅×厚み) | 50×3.3mm                        |
| 破断荷重                                                      | 40kN                 | 材質        | ベルト:ポリエステル<br>バックル:スチール(クロムメッキ) |
| 両端アイ型                                                     |                      |           |                                 |
| ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 |                      |           |                                 |
| しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。                                     |                      |           |                                 |
| 玉掛け厳禁                                                     |                      |           |                                 |
| 角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。                         |                      |           |                                 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.