

品番：EA982ST-27A

品名：50mmx 7.0m/1010kg ヘルト締機(両端フック型)



販売価格	19,300円(税抜)／ 21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/02/17 19:32現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1719ページ		



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	REK-50M 1+6 NH500
シリーズ	ベルトタイト	使用荷重	10kN(1010kg)
ベルト長	固定側:1.0m 調整側:6.0m	ベルト(幅×厚み)	50×3.3mm
フック内径	35mm	破断荷重	40kN
材質	ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)		
両端フック型			
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。			
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。			
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。			
玉掛け厳禁			
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.