




品番：EA982ST-3

品名：25mmx 3.0m/ 254kg ヘルツ締機(両端フック型)



販売価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
カタログ価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/16 22:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

#### 仕様

メーカー	東レインターナショナル(TORAY)	型番	RK-25M 0.5+2.5 NH100
シリーズ	ベルトタイト	使用荷重	2.5kN(254kg)
ベルト長	固定側:0.5m 調整側:2.5m	ベルト(幅×厚み)	25×1.7mm
フック内径	20mm	破断荷重	10kN
材質	ベルト:ポリエステル バックル:スチール(クロムメッキ)		

#### 両端フック型

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。

しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

#### 玉掛け厳禁

角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

代替品



**品番** EA982ST-3A

**コメント** ベルト材質が再生材に変更

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.