

品番 : EA983AV-3

品名 : AC100V 一般形LED誘導灯(片面/B級BL形)



販売価格	23,400円(税抜)／25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜)／25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	KSH20151
サイズ(mm)	209×41×236mm	仕様	片面
電源	ニッケル水素バッテリー	材質	プラスチック
消費電力	1.9W	光源	LED球(LE20604S2W-A)
認視距離	方向を示すシンボルあり:20m 方向を示すシンボルなし:30m		

壁・天井直付形・吊下兼用形

自己点検タイプ

B級BL型(20B型)

一般形は停電時に内蔵バッテリーで20分間点灯します

※表示板は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.