

品番 : EA983AX-1

品名 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級)



販売価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/15 00:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2333ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FA10312CLE1
仕様	片面	サイズ	148×47×174mm
重量	0.8kg	定格電圧	AC100V
消費電力	1.1W	入力電流	0.025A
光源	LED球	型式認定番号	1AS111-3618
同梱ランプ	FK91111A	電源	ニッケル水素電池
交換電池	FK722 1.2V 700mAh	取付方法	壁・天井直付・吊下型
対応表示板	C級	材質	本体:樹脂(ホワイト)
ランプトランス	LED内蔵	注意	※商品は本体のみです。表示板は別売です。 組み合わせて使用できる商品はその他関連を参照ください。

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)

【リモコン】FSK90910K(別売)

【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)

【適合L型金具】FK01788C(別売)

側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。

天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注)適合表示板にご注意ください。

注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)

LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.