

品番 : EA983AX-16

品名 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/A級)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 69,800円(税抜) / 76,780円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 69,800円(税抜) / 76,780円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 13:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2272ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                     |        |   |
|---------|---------------------|--------|---|
| メーカー    | パナソニック(Panasonic)   | 型番     | FA44312CLE1   |
| 仕様      | 片面                  | サイズ    | 450×73×450mm  |
| 重量      | 8.7kg               | 定格電圧   | AC100V  |
| 消費電力    | 10.5W               | 入力電流   | 0.190A  |
| 光源      | LED球                | 型式認定番号 | 1AK131-3333   |
| 同梱ランプ   | FK92220×4本          | 電源     | ニッケル水素電池  |
| 交換電池    | FK736 3.6V 700mAh×2 | 取付方法   | 壁・天井直付・吊下型  |
| 対応表示板   | A級                  | 材質     | 本体:鋼板(ホワイト)<br>枠:鋼板(ホワイト)                           |
| ランプトランス | LED内蔵               | 注意     | ※商品は本体のみです。表示板は別売です。<br>組み合わせて使用できる商品はその他関連を参照ください。 |

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・一般型(20分間)

非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)

【リモコン】FSK90910K(別売)

注) LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注) 適合表示板にご注意ください。

注) 24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.