

品番 : EA983AX-16

品名 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/A級)



販売価格	69,800円(税抜) / 76,780円(税込)		
カタログ価格	69,800円(税抜) / 76,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/24 04:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2272ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FA44312CLE1
仕様	片面	サイズ	450×73×450mm
重量	8.7kg	定格電圧	AC100V
消費電力	10.5W	入力電流	0.190A
光源	LED球	型式認定番号	1AK131-3333
同梱ランプ	FK92220×4本	電源	ニッケル水素電池
交換電池	FK736 3.6V 700mAh×2	取付方法	壁・天井直付・吊下型
対応表示板	A級	材質	本体:鋼板(ホワイト) 枠:鋼板(ホワイト)
ランプトランス	LED内蔵	注意	※商品は本体のみです。表示板は別売です。 組み合わせて使用できる商品はその他関連を参照ください。

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・一般型(20分間)

非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)

【リモコン】FSK90910K(別売)

注) LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注) 適合表示板にご注意ください。

注) 24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.