

品番：EA983AX-41

品名：AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,400円(税抜) / 20,240円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,400円(税抜) / 20,240円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 13:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2272ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                   |        |   |
|---------|-------------------|--------|---|
| メーカー    | パナソニック(Panasonic) | 型番     | FA10303CLE1   |
| 仕様      | 片面                | サイズ    | 183×53×215mm  |
| 重量      | 1.2kg             | 定格電圧   | AC100V  |
| 消費電力    | 1.1W              | 入力電流   | 0.025A  |
| 光源      | LED球              | 型式認定番号 | 1AS111-3626   |
| 同梱ランプ   | FK91111A          | 電源     | ニッケル水素電池  |
| 交換電池    | FK722 1.2V 700mAh | 取付方法   | 壁埋込型  |
| 対応表示板   | C級                | 材質     | 枠:樹脂(ホワイ)   |
| ランプトランス | LED内蔵             | 注意     | ※商品は本体のみです。表示板は別売です。<br>組み合わせて使用できる商品はその他<br>関連を参照ください。 |

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)

非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)

【リモコン】FSK90910K(別売)  
【取付ボックス】FK11760(別売)

注) 24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注) 埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。

注) LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注) 適合表示板にご注意ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.