

品番：EA983AX-6

品名：AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BL形)



販売価格	23,100円(税抜) / 25,410円(税込)		
カタログ価格	23,100円(税抜) / 25,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 13:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2272ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FA20312CLE1
仕様	片面	サイズ	218×48×241mm
重量	1.3kg	定格電圧	AC100V
消費電力	1.7W	入力電流	0.037A
光源	LED球	型式認定番号	1AM111-3209
同梱ランプ	FK91221A	電源	ニッケル水素電池
交換電池	FK723 2.4V 700mAh	取付方法	壁・天井直付・吊下型
対応表示板	B級	材質	本体:樹脂(ホワイト)
ランプトランス	LED内蔵	注意	※商品は本体のみです。表示板は別売です。 組み合わせて使用できる商品はその他関連を参照ください。

自己点検スイッチ付

ランプ交換の目安60000時間

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)

側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。

【リモコン】FSK90910K（別売）

【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z（別売）

【適合L型金具】FK02788C（別売）

非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)

LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現

注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。

注)適合表示板にご注意ください。

注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.