

品番：EA983DG-54

品名：1800x 430x1587mm パーティション(塩ビ / 移動式)



販売価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
カタログ価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 12:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2258ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サカエ	型番	YS-18TMC
※注意※	【お客様組立品】	仕様	移動式
サイズ(W×D×H)mm	1800×430×1587	重量(kg)	10
カラー	透明	材質	塩化ビニル
厚み	0.3mm	表面抵抗値	10(12乗) Ω ※上記の値は実測値であり、保証値ではありません。
車輪径	ϕ 50mm(エラストマー車)	キャスター	自在×2、自在(ストッパー付)×2
帯電防止タイプのため、ホコリの付着を防止します。			
透明塩ビシートのため視認性が良く、置くだけの簡単設置となります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

