



品番：EA983FJ-251

品名：45x19.50mm ホームストッパー(1E0-)



販売価格	6,150円(税抜) / 6,765円(税込)		
カタログ価格	6,150円(税抜) / 6,765円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/28 19:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1661ページ		



#### 仕様

メーカー	信栄物産	型番	HS-LY10
幅(mm)	45×19.5	長さ(m)	1
カラー	レモンイエロー	材質	本体:軟質塩ビ 取付当て板:鉄板
入数	1本	適合アンカー	M6×45mm (埋め込み35mm+肉厚部+フラットバーで10mm強)
用途	台車及び手押し車などの車輪止めに 駐車場で車のドアの当たり防止に 出隅(角柱)のコーナーガードとして。		

荷受場にも安心のホームストッパーです。

台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場で車のドアの当り防止などにお使いください。

出隅(角柱)のコーナーガードとしてもお使いいただけます。

※アンカーボルトは別売です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

